


Moduł rozgłębiający FRM-3/8-D-MIDI

Numer produktu: 164952

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Moduł rozgłębiający
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2	6700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] Gazy obojętne
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	522 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy