


Siłownik płaski EZH-2,5/9-10-B

Numer produktu: 164991

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	10 mm
Ø tłoka	6 mm odpowiednik dla średnicy
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Konstrukcja	Tłok prostokątne tłoczysko
Sygnalizacja położenia	brak
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	prostokątne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 bar...6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	10 N
Teoretyczna min. siła sprężyny powrotnej	3 N
Teoretyczna maks. siła sprężyny powrotnej	4 N
Waga produktu	11 g
Typ mocowania	z otworem poprzecznym
Przylącze pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Stop miedzi niklowany