

Światłowód
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
Numer produktu: 165357

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Metoda pomiaru	Bariera świetlna jednokierunkowa Światłowód
Temperatura otoczenia	-20 °C...160 °C
Wielkość	M4
Waga produktu	46 g
Materiał obudowy	Mosiądz chromowany
Zakres ustawień, górna granica	280 mm
Temperatura otoczenia, ruchoma instalacja	-20 °C...120 °C
Stopień ochrony	IP54
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L