


Przewód łączący KRP-1-24-5

Numer części: 165613
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

Gniazdo przyłączeniowe do płyty z przekaźnikami do wyspy zaworowej CPV z kablem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2024. Alternatywne produkty patrz Support Portal.



Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	94 g
Przyłącze elektryczne	2-pin Gniazdo wtykowe kątowe
Zakres napięcia roboczego DC	≤ 26 V
Zakres napięcia roboczego AC	≤ 20 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	1 A
Długość kabla	5 m
Średnica kabla	3.5 mm
Budowa kabla	2x0,25
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał powłoki kabla	PVC
Materiał obudowy	PUR
Materiał styków elektrycznych	Brąz