

# Kabel przyłączeniowy KSPC-AIF-1-WD-8

Numer części: 170237

FESTO

do sterownika interfejsu osi.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres napięcia roboczego AC	$\leq 60$ V
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 70 °C
Ciężar elementu	410 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo kątowe, M9, 5-pin, ekranowane
Przyłącze elektryczne 2	Gniazda, 5-pin
Budowa kabla	2x0,25 mm <sup>2</sup> + 2x0,34mm <sup>2</sup> +0,49mm <sup>2</sup>
Średnica kabla	5.5 mm
Długość kabla	8 m
Kolor obudowy	Czarny
Kolor powłoki kabla	Jasnoszary
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz, niklowany
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA PBT TPE-U(PUR)
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Materiał zestyku	Połączany mosiądz Stop miedzi, ocynkowany