

Gniazdo wtykowe MSSD-C-4P

Numer produktu: 171157

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	22 g
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt A wg DIN EN 175301-803 wtyczka kwadratowa MSC Konstrukcja kwadratowa MSN1
Przepust kablowy	Pg9
Średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	czarny