

Adaptery-T FB-TA-M12-5POL

Numer produktu: 171175

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przełotowych
Waga produktu	59 g
Przylącze elektryczne	5-pin M12x1 / M12x1 Wtyczki / gniazda wtykowe
Zakres napięcia roboczego DC	10 V...30 V
Obciążalność prądowa	4 A
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L