


Regulator ciśnienia LR-3/8-D-MIDI-NPT

Numer produktu: 173656

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Midi
Seria	D
Pozycja montażu	dowolny
Funkcja regulatora	Stałe ciśnienie wyjściowe
Ciśnienie robocze	1.6 MPa 16 bar
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	3200 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	720 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Instalacja na przewodach za pomocą kątownika mocującego opcjonalnie:
Przylącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przylącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy