

**Filtr**  
**LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT**  
 Numer produktu: 173698

**FESTO**



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | Midi                                                                       |
| Seria                                                           | D                                                                          |
| Pozycja montażu                                                 | pionowo                                                                    |
| Dokładność filtracji                                            | 5 µm                                                                       |
| Spust kondensatu                                                | ręczne, bez blokady                                                        |
| Ostona pojemnika                                                | Ostona metalowa                                                            |
| Ciśnienie robocze                                               | 0 bar...16 bar                                                             |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 2000 l/min                                                                 |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gazy obojętne             |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                           |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Temperatura przechowywania                                      | -10 °C...60 °C                                                             |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gazy obojętne             |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                             |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                             |
| Typ mocowania                                                   | Instalacja na przewodach<br>za pomocą kątownika mocującego<br>opcjonalnie: |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | 3/4 NPT                                                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | 3/4 NPT                                                                    |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                  |
| Materiał filtra                                                 | PE                                                                         |
| Materiał obudowy                                                | Cynkowy odlew kokilowy                                                     |
| Materiał pojemnika                                              | PC                                                                         |