

Filtr dokładny LFMB-3/4-D-MAXI-NPT

Numer produktu: 173720

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Seria	D
Wielkość	Maxi
Dokładność filtracji	1 µm
Spust kondensatu	ręczne, bez blokady
Ciśnienie robocze	1 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gazy obojętne
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	2220 l/min
Min. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	750 l/min
Sprawność filtra	99,99 %
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	1.5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.5 mg/m ³
Typ mocowania	Instalacja na przewodach za pomocą kątownika mocującego opcjonalnie:
Pozycja montażu	pionowo
Przylącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Przylącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał filtra	Włókna borokrzemianowe
Materiał pojemnika	PC
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS