

Zespół filtrów dokładnych LFMBA-1/4-D-MINI-NPT

Numer produktu: 173742

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Mini
Seria	D
Pozycja montażu	pionowo
Dokładność filtracji	0.01 µm
Sprawność filtra	99.9999 %
Spust kondensatu	ręczne, bez blokady
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Ciśnienie robocze	1 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gazy obojętne
Temperatura medium	1.5 °C...60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	Włókna borokrzemianowe
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał pojemnika	PC