


Mocowanie kołnierzowe FNC-50

Numer produktu: 174378

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	50
Spełnia normę	ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	536 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stal ocynkowany
Materiał śrub	Stal ocynkowana