


# Kołnierz wahlwy SNCS-63

Numer produktu: 174400

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 63                                                                           |
| W oparciu o normę                          | ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                             |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Temperatura otoczenia                      | -40 °C...150 °C                                                              |
| Maks. obciążalność                         | 4 kN                                                                         |
| Waga produktu                              | 281 g                                                                        |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                    |
| Materiał mocowania                         | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                 |
| Materiał łożyska przegubu                  | Stal<br>PTFE                                                                 |
| Materiał śrub                              | Stal<br>ocynkowana                                                           |