


# Kołnierz wahliwy SNCL-40

Numer produktu: 174405

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | 40                                                                           |
| W oparciu o normę                          | ISO 15552 (dotychczas również VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                              |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Temperatura otoczenia                      | -40 °C...90 °C                                                               |
| Maks. obciążalność                         | 1.5 kN                                                                       |
| Waga produktu                              | 95 g                                                                         |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                    |
| Materiał mocowania                         | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                 |
| Materiał łożyska                           | Tworzywo sztuczne                                                            |
| Materiał śrub                              | Stal<br>ocynkowana                                                           |