

Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-2-24-2,5-LED

Numer produktu: 174844

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	200 g
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt C wg DIN EN 175301-803
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Długość kabla	2.5 m
Średnica kabla	6.2 mm
Budowa kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)
Materiał obudowy	PA Polioksymetylen
Materiał styków	Brąz