

Zawór dławiący GRLO-M3-QS-3

Numer produktu: 175042

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Przyłącze pneumatyczne 1	M3
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-3
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	41 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Pozycja montażu	dowolny
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	95 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa Cleanroom	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	0.3 Nm
Waga produktu	7 g
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz
Materiał przyłącza obrotowego	Cynkowy odlew kokilowy