

Wyłącznik ciśnieniowy PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Numer produktu: 175252

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Wielkość pomiarowa	Ciśnienie względne
Metoda pomiaru	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Ciśnienie robocze	1 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medium	-20 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-30 °C...100 °C
Funkcja elementu przełączającego	Zestyk przełączny
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Maks. napięcie wyjściowe przełączania AC	250 V
Maks. napięcie wyjściowe przełączania DC	250 V
Maks. prąd wyjściowy	4000 mA
Przyłącze elektryczne	4-pin Wtyczka
Typ mocowania	wkręcane
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Waga produktu	900 g
Materiał obudowy	PA66-GF30 Stal ocynkowana
Materiał membrany	NBR
Zakres ustawiania wartości progowej	1 bar...10 bar
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L