

# Wtyczka FBS-M12-5GS-PG9

Numer produktu: 175380

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	23.5 g
Przylącze elektryczne	5-pin Kształt A M12X1 Wtyczka prosta / zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	60 V
Zakres napięcia roboczego AC	60 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	4 A
Odporność na napięcie udarowe	1.5 kV
Przepust kablowy	Pg9
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Kolor obudowy	czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	Cynkowy odlew kokilowy niklowany
Materiał styków	Mosiądz niklowany i pozłacany