

Sprzęgło
EAMC-65-90-XX-25
Numer produktu: 176038

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 2	25 mm
Wielkość	65
Długość znamionowa	90 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	4500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	417 kgmm ²
Waga produktu	535 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS