

Zespół zaworu
CPV14-BS-5/3G-1/8
Numer produktu: 176057

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	5/3 zamknięty
Pneumatyczne przyłącze robocze	G1/8
Ciśnienie robocze	2.5 bar...10 bar
Średnica nominalna	6 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie rozrywające	30 bar
Czas wyłączenia	30 ms
Czas włączania	22 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Odporność na wstrząsy	30 g/11 ms wg EN 60068-2-27
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	190 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy