

Rozgłęziacz Multi-pin MPV-E/A12-M8

Numer produktu: 177670

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przełotowych Na szynie H opcjonalnie:
Waga produktu	120 g
Technologia połączeń elektrycznych dla I/O	M8 3-pin
Zakres napięcia roboczego DC	10 V...30 V
Obciążalność prądowa na gniazdo	1 A
Obciążalność prądowa	4 A
Stopień ochrony	IP65 w stanie zamontowanym wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6
Materiał gniazda wtykowego	Mosiądz