


Kabel łączący KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Numer produktu: 177676

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	18 g
Przylącze elektryczne	2-pin / 3-pin Gniazdo wtykowe kątowe / wtyczka prosta kwadratowa konstrukcja / M8x1
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	1 A
Przylącze przewodu ochronnego	brak
Długość kabla	0.5 m
Właściwości kabla	Standard
Średnica kabla	3.4 mm
Budowa kabla	2 x 0,25 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)
Materiał obudowy	PA
Materiał uszczelnień	TPE-O
Materiał styków	Brąz
Materiał tulejki gwintowanej	Mosiądz niklowany