

Gniazdo wtykowe z kablem KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Numer produktu: 177677

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja montażu	dowolny
Przylącze elektryczne	5-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt C wg DIN EN 175301-803
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Przylącze przewodu ochronnego	występuje
Długość kabla	0.5 m
Średnica kabla	4.6 mm
Budowa kabla	3 x 0,5 mm ²
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał osłony kabla	TPE-U(PU)
Kolor powłoki kabla	czarny
Materiał obudowy	PA Polioksymetylen
Kolor obudowy	przezroczysty
Materiał styków	Brąz