

Rura z tworzywa sztucznego PQ-PA-12X1,5X3000

Numer produktu: 177728

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	12 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	9 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...15 bar
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-25 °C...75 °C
Temperatura otoczenia	-25 °C...75 °C
Waga produktu według długości	0.051 kg/m
Kolor	czarny
Materiał przewodu	PA