

Rura z tworzywa sztucznego PQ-PA-22X2X3000

Numer produktu: 177731

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	22 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	18 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...15 bar
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-25 °C...75 °C
Temperatura otoczenia	-25 °C...75 °C
Waga produktu według długości	0.13 kg/m
Kolor	czarny
Materiał przewodu	PA