


# Wyłącznik zbliżeniowy SMPO-8E

Numer produktu: 178563

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	do rowka T
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zasada pomiaru	magnetyczny
Ciśnienie robocze	2 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Temperatura otoczenia	-15 °C...60 °C
Powtarzalność wartości przelączenia	+/- 0,2 mm
Czas załączenia	22 ms
Czas wyłączenia	52 ms
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu wkładany do rowka od góry
Funkcja zaworu	3/2
Przyłącze pneumatyczne	M5
Waga produktu	11 g
Materiał obudowy	Aluminium PA anodowany Stal wysokostopowa nierdzewna
Wskaźnik stanu przelączenia	optyczny
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L