

Łącznik kątowy DASI-Q11-50-A-SL

Numer produktu: 1797021

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	50
Konstrukcja	do rowka T
dla Ø tłoka	Ø50
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	10 g
Typ mocowania	Mocowanie w rowku T za pomocą trzpienia gwintowanego Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal ocynkowana