

Uchwyt amortyzatora DADP-ES-G6-12

Numer produktu: 1812471

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. siła zderzenia	500 N
Maks. moment dokręcenia	5.9 Nm
Waga produktu	80 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał kątownika zderzakowego	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany