


Manometr
MA-23-6-R1/8
Numer produktu: 183896

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Wielkość nominalna, manometr	23
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.6
Klasa dokładności pomiaru	4
Stopień ochrony	IP44
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	R1/8
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał wziernika	PC
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	27 g
Skala	Skala podwójna bar (na zewnątrz) psi (wewnątrz)