

Ekonomiczny pistolet powietrzny LSP-1/4-C

Numer produktu: 184318

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja odpowietrzenia	Możliwość dozowania strumienia powietrza
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	120 l/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Poziom ciśnienia akustycznego	90 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Waga produktu	125 g
Przyłącze pneumatyczne	Gwint wewnętrzny G1/4
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6