


Płyta separująca CPV18-DZPR

Numer produktu: 184543

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	-0.9 bar...16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Waga produktu	25 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS