

Gniazdo wtykowe MSSD-ZBZC

Numer produktu: 185521

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	11 g
Przylącze elektryczne	Gniazdo wtykowe
Zakres napięcia roboczego DC	3 V...36 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Obciążalność prądowa	1 A
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Stopień ochrony	IP50
Temperatura otoczenia	-10 °C...50 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA