

**Wtyczka**  
**SEA-GS-M8**  
Numer produktu: 18696

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                      | Wartość                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| W oparciu o normę                          | EN 61076-2-101<br>EN 61984                           |
| Typ mocowania                              | z tulejką gwintowaną                                 |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                              |
| Waga produktu                              | 9 g                                                  |
| Przyłącze elektryczne                      | 3-pin<br>M8x1<br>Wtyczka prosta / przyłącze lutowane |
| Zakres napięcia roboczego DC               | 60 V                                                 |
| Zakres napięcia roboczego AC               | 60 V                                                 |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C  | 3 A                                                  |
| Odporność na napięcie udarowe              | 1,5 kV                                               |
| Przepust kablowy                           | Pg7                                                  |
| Dopuszczalna średnica kabla                | 3,5 mm...5 mm                                        |
| Przekrój poprzeczny żył kabla              | 0,25 mm <sup>2</sup>                                 |
| Stopień ochrony                            | IP67                                                 |
| Temperatura otoczenia                      | -40 °C...85 °C                                       |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)       | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE               |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)     | wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych          |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                                       |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                            |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                    |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                     |
| Materiał obudowy                           | PA                                                   |
| Kolor obudowy                              | czarny                                               |
| Materiał nakrętki kołpakowej               | Mosiądz niklowany                                    |
| Materiał styków                            | Mosiądz<br>pozlaczany                                |