

Wtyczka SEA-GS-9

Numer produktu: 18778

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	18 g
Przylącze elektryczne	4-pin Kształt A M12X1 Wtyczka prosta / zaciski śrubowe
Zakres napięcia roboczego DC	250 V
Zakres napięcia roboczego AC	250 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	4 A
Odporność na napięcie udarowe	2.5 kV
Przepust kablowy	Pg9
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PBT
Kolor obudowy	czarny
Materiał nakrętki kołpakowej	PBT
Materiał styków	Mosiądz Biały brąz powlekany