

Blok przyłączeniowy CPE18-PRSGO-3

Numer produktu: 187821

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	3
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	225 g
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych Na szynie H
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid