


Rozgałęziacz kabla ASI-KVT-FK

Numer produktu: 18786

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przełotowych
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	7.2 g
Zakres napięcia roboczego DC	75 V
Zakres napięcia roboczego AC	60 V
Obciążalność prądowa	3 A
Przekrój poprzeczny żył kabla	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-30 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PA
Materiał styków	Brąz