

Chwytek podciśnieniowy ESG-2

Numer produktu: 189167

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica czaszy przyssawki	2 mm
Pozycja montażu	pionowo
Cechy szczególne	antystatyczny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry Przyłącze podciśnienia z boku z kompensacją wysokości
Przyporządkowanie uchwyty przyssawki	Wielkość 1
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Temperatura otoczenia	-30 °C...200 °C
Przyłącze podciśnienia	M3 M10X1 QS-4 PK-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)