

Chwytek podciśnieniowy ESG-40

Numer produktu: 189175

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica czaszy przyssawki	40 mm
Pozycja montażu	pionowo
Cechy szczególne	antystatyczny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry Przyłącze podciśnienia z boku z kompensacją wysokości z dużą kompensacją wysokości
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy okrągła przyssawka fałdowa, 3,5 fałdy okrągła, bardzo głęboka okrągła płaska okrągła głęboka
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Temperatura otoczenia	-30 °C...200 °C
Przyłącze podciśnienia	M14X1 G1/8 QS-6 PK-4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan