

Chwytek podciśnieniowy ESG-10X30

Numer produktu: 189188

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość czaszy przyssawki	10 x 30 mm
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry Przyłącze podciśnienia z boku z kompensacją wysokości z dużą kompensacją wysokości
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 4
Kształt przyssawki	owalna, płaska
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Przyłącze podciśnienia	M14X1 G1/8 QS-6 PK-4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR