

Chwytek podciśnieniowy ESG-30X90

Numer produktu: 189192

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość czaszy przyssawki	30x90 mm
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry Przyłącze podciśnienia z boku z kompensacją wysokości z dużą kompensacją wysokości
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	owalna, płaska
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Przyłącze podciśnienia	G1/8 G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR