

# Uchwyt do przyssawek ESH-HC-1-PK

Numer produktu: 189214

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki   | 3 mm                                                                                         |
| Średnica nominalna                         | 1.2 mm                                                                                       |
| Objętość                                   | 0.117 cm <sup>3</sup>                                                                        |
| Pozycja montażu                            | pionowo                                                                                      |
| Konstrukcja                                | Przyłącze podciśnienia u góry<br>z kompensacją wysokości                                     |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki       | Wielkość 1                                                                                   |
| Medium robocze                             | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                              |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-A1-L                                                                               |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C...60 °C                                                                               |
| Waga produktu                              | 8 g                                                                                          |
| Typ mocowania                              | Z przeciwnakrętką                                                                            |
| Mocowanie przyssawki                       | Średnica 3 mm                                                                                |
| Przyłącze podciśnienia                     | PK-3                                                                                         |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                    |
| Materiał uszczelnień                       | NBR<br>Stal                                                                                  |
| Materiał uchwytu                           | Aluminium<br>Mosiądz, niklowany<br>Polioksymetylen<br>Stal odpuszczona<br>Stal wysokostopowa |