

Uchwyt do przyssawek ESH-HCL-5-G

Numer produktu: 189231

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	30 mm
Średnica nominalna	8.4 mm
Objętość	6.06 cm ³
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry z kompensacją wysokości
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	169 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Mocowanie przyssawki	M10
Przyłącze podciśnienia	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu	Aluminium Mosiądz, niklowany Polioksymetylen Stal odpuszczona Stal wysokostopowa