

# Uchwyt do przyssawek ESH-HCL-6-G

Numer produktu: 189232

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki   | 40 mm                                                                                        |
| Średnica nominalna                         | 10 mm                                                                                        |
| Objętość                                   | 16.325 cm <sup>3</sup>                                                                       |
| Pozycja montażu                            | pionowo                                                                                      |
| Konstrukcja                                | Przylącze podciśnienia u góry<br>z kompensacją wysokości                                     |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki       | Wielkość 6                                                                                   |
| Medium robocze                             | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                              |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-A1-L                                                                               |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C...60 °C                                                                               |
| Waga produktu                              | 560 g                                                                                        |
| Typ mocowania                              | Z przeciwnakrętką                                                                            |
| Mocowanie przyssawki                       | M20X2                                                                                        |
| Przylącze podciśnienia                     | G1/4                                                                                         |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                    |
| Materiał uchwytu                           | Aluminium<br>Mosiądz, niklowany<br>Polioksymetylen<br>Stal odpuszczona<br>Stal wysokostopowa |