

Uchwyt do przyssawek ESH-HF-1-M10X1

Numer produktu: 189260

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	2.6 mm
Średnica nominalna	2 mm
Objętość	0.108 cm ³
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry z kompensacją wysokości
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 1
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	14 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym przez przyłącze podciśnienia
Mocowanie przyssawki	Średnica 3 mm
Przyłącze podciśnienia	M10X1
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR Polioksymetylen
Materiał uchwytu	Stal odpuszczona