

# Przyssawka ESS-6-SU

Numer produktu: 189275

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                              | Wartość                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. promień przedmiotu                            | 15 mm                                                       |
| Średnica nominalna                                 | 2 mm                                                        |
| Średnica czaszy przyssawki                         | 6 mm                                                        |
| Objętość czaszy przyssawki                         | 0.015 cm <sup>3</sup>                                       |
| Sprawność impulsu wyrzutowego                      | 4 bar                                                       |
| Położenie przyłącza                                | u góry                                                      |
| Pozycja montażu                                    | dowolny                                                     |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki               | Wielkość 2                                                  |
| Kształt przyssawki                                 | okrągła płaska                                              |
| Ciśnienie robocze                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Medium robocze                                     | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo         | 1 - niskie obciążenie korozyjne                             |
| Zgodność z LABS                                    | VDMA24364-strefa III                                        |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                  | patrz rozszerzone informacje o materiale                    |
| Temperatura otoczenia                              | -20 °C...60 °C                                              |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 1.1 N                                                       |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 3 N                                                         |
| Waga produktu                                      | 0.2 g                                                       |
| Typ mocowania                                      | przez przyłącze podciśnienia                                |
| Przyłącze podciśnienia                             | Średnica wewnętrzna 4 mm                                    |
| Kolor                                              | niebieski                                                   |
| Twardość w skali Shore'a                           | 60 +/- 5                                                    |
| Materiał części z gwintem                          | Mosiądz niklowany                                           |
| Informacja o materiałach                           | Zgodność z dyrektywą RoHS                                   |
| Materiał przyssawki                                | PUR                                                         |