

Przyssawka
ESS-15-SNA
Numer produktu: 189293

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	35 mm
Średnica nominalna	2 mm
Średnica czaszy przyssawki	15 mm
Objętość czaszy przyssawki	0.208 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Cechy szczególne	antystatyczny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 3
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Opór powierzchniowy	200 om
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:...]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	8.5 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	13.5 N
Waga produktu	1.9 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M4
Kolor	czarny/biały punkt
Twardość w skali Shore'a	50 +/- 5
Materiał części z gwintem	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR

