

Przyssawka ESS-60-SN

Numer produktu: 189314

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Min. promień przedmiotu	350 mm
Średnica nominalna	6 mm
Średnica czaszy przyssawki	60 mm
Objętość czaszy przyssawki	3.953 cm ³
Położenie przyłącza	u góry
Pozycja montażu	dowolny
Przyporządkowanie uchwytu przyssawki	Wielkość 5
Kształt przyssawki	okrągła płaska
Ciśnienie robocze	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalne ciśnienie robocze	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-A1-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym	166,1 N
Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym	136 N
Waga produktu	49 g
Typ mocowania	przez przyłącze podciśnienia
Przyłącze podciśnienia	M10
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	60 +/- 5
Materiał wtyczka gwintowna	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, niklowany Stal, niklowana Stal, ocynkowana i chromowana

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przyssawki	NBR