

Kabel płaski KASI-1,5-Y-100

Numer produktu: 18940

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	71 g
Zakres napięcia roboczego DC	75 V
Zakres napięcia roboczego AC	60 V
Obciążalność prądowa	3 A
Długość kabla	100 m
Stopień ochrony	IP65 Przy zaślepionych końcówkach żył
Temperatura otoczenia	-40 °C...85 °C
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-25 °C...85 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał osłony kabla	Mieszanka gumowa
Kolor powłoki kabla	żółty