

# Przyssawka ESS-30-CN

Numer produktu: 189402

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                              | Wartość                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, przyssawka                  | 10.5 mm                                                     |
| Min. promień przedmiotu                            | 80 mm                                                       |
| Średnica nominalna                                 | 3 mm                                                        |
| Średnica czaszy przyssawki                         | 30 mm                                                       |
| Objętość czaszy przyssawki                         | 9.47 cm <sup>3</sup>                                        |
| Położenie przyłącza                                | u góry                                                      |
| Pozycja montażu                                    | dowolny                                                     |
| Przyporządkowanie uchwytu przyssawki               | Wielkość 4                                                  |
| Kształt przyssawki                                 | okrągła przyssawka fałdowa, 3,5 fałdy                       |
| Ciśnienie robocze                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze                        | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Medium robocze                                     | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo         | 1 - niskie obciążenie korozyjne                             |
| Zgodność z LABS                                    | VDMA24364-A1-L                                              |
| Dopuszczenie do branży spożywczej                  | patrz rozszerzone informacje o materiale                    |
| Temperatura otoczenia                              | -10 °C...70 °C                                              |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym  | 20.8 N                                                      |
| Siła poprzeczna przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 11.5 N                                                      |
| Waga produktu                                      | 12.2 g                                                      |
| Typ mocowania                                      | przez przyłącze podciśnienia                                |
| Przyłącze podciśnienia                             | M6                                                          |
| Kolor                                              | czarny                                                      |
| Twardość w skali Shore'a                           | 50 +/- 5                                                    |
| Materiał części z gwintem                          | Mosiądz niklowany<br>Stal, ocynkowana i chromowana          |
| Informacja o materiałach                           | Zgodność z dyrektywą RoHS                                   |
| Materiał przyssawki                                | NBR                                                         |