


Moduł zasilania VABF-C8-12-P3A5-QX

Numer produktu: 1894888

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ciśnienie robocze	8 bar
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Waga produktu	13.8 g
Przylącze pneumatyczne 1	Przygotowanie do montażu wkładki
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid